


E18065



連接電纜

VDOAH040VAS0003E03STGH040VAS



應用

特殊的性能

鍍金接點

電氣數據

工作電壓

[V]

< 300 AC/DC

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...105

外殼防護等級

IP 68

機械技術數據

重量

[g]

136.078

材質

PVC

成型體材料

PVC

滾花螺母的材料

不鏽鋼(1.4571/316Ti)


注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PVC; 鎖定: 不鏽鋼(1.4571/316Ti); 觸頭 接點: 鍍金的



E18065



連接電纜

VDOAH040VAS0003E03STGH040VAS

電氣連接

電纜: 3 m, PVC, 灰色; 3 x 0.34 mm² / AWG 22

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PVC; 鎖定: 不鏽鋼(1.4571/316Ti); 觸頭 接點: 鍍金的

