




適配器插頭

RSTGB040ALS00.3-04



應用		
特殊的性能		鍍金接點
電氣數據		
工作電壓	[M]	< 600 AC/DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...100
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	36.287
安裝螺紋		M20 x 1,5
材質		鋁 已鋁陽極氧化處理
成型體材料		鋁, 已鋁陽極氧化處理

注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接		
, PVC; 4 x 1.5 mm² / AWG 16		

電氣連接 - 插頭		
-----------	--	--

連接器: 1 x 7/8", 直型; 編碼: A; 成型體: 鋁, 已鋁陽極氧化處理; 觸頭 接點: 鍍金的



E18071



適配器插頭

RSTGB040ALS00.3-04

連接

1	BK
2	BU
3	BN
4	WH

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色