


E18072



適配器插頭

RSTGB050PLS00.3-05



1 O形環

應用

特殊的性能

鍍金接點

電氣數據

工作電壓

[V]

< 600 AC/DC

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...100

外殼防護等級

IP 68

機械技術數據

重量

[g]

27.216

安裝螺紋

M16 x 1,5

材質

塑膠

成型體材料

塑膠

注釋

包裝單位

1 件數

E18072



適配器插頭


RSTGB050PLS00.3-05

電氣連接

電纜: 0.3 m, PVC; 5 x 1.5 mm² / AWG 16

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x 7/8", 直型; 編碼: A; 成型體: 塑膠; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

1	WH
2	RD
3	BU
4	OG
5	BK

芯線顏色:
BK = 黑色
BU = 藍色
RD = 紅色
OG = 橘黃色
WH = 白色