


E18074



適配器插頭

RSTGH040ALS00.3-04



1 O形環

電氣數據

工作電壓 [M] < 250 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -20...90

機械技術數據

重量 [g] 22.68

安裝螺紋 M20

材質 鋁 陽極化 10...20 µm

成型體材料 鋁, 陽極化 10...20 µm

注釋

包裝單位 1 件數

電氣連接

電纜: 0.5 m, PVC; 4 x 0.34 mm² / AWG 22

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: 鋁, 陽極化 10...20 µm



E18074



適配器插頭

RSTGH040ALS00.3-04

連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色