


E18099



連接電纜

VDOGH040VAS00.2E03STGH040VAS



應用

特殊的性能 鍍金接點

電氣數據

工作電壓 [V] < 300 AC/DC

工作條件

環境溫度 [°C] -20...105

外殼防護等級 IP 68

機械技術數據

重量 [g] 45.359

尺寸 [mm] 15 x 15 x 40

材質 PVC

成型體材料 PVC

滾花螺母的材料 不鏽鋼(1.4571/316Ti)

注釋

包裝單位 1 件數

E18099




連接電纜

VDOGH040VAS00.2E03STGH040VAS

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PVC; 鎖定: 不鏽鋼(1.4571/316Ti); 觸頭 接點: 鍍金的



電氣連接

電纜: 0.2 m, PVC, 灰色; 3 x 0.34 mm² / AWG 22

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PVC; 鎖定: 不鏽鋼(1.4571/316Ti); 觸頭 接點: 鍍金的

