


E18106

帶插座連接電纜

ADOGH040VAS0012E04



停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能

鍍金接點

電氣數據

工作電壓

[M]

< 300 AC/DC

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...105

外殼防護等級

IP 68

機械技術數據

重量

[g]

299.371

尺寸

[mm]

15 x 15 x 47

材質

PVC

成型體材料

PVC

滾花螺母的材料

不鏽鋼(1.4571/316Ti)

注釋

包裝單位

1 件數

E18106



帶插座連接電纜

ADOGH040VAS0012E04

電氣連接

電纜: 12 m, PVC, 灰色, Ø 5 mm; 4 x 0.34 mm² / AWG 22

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PVC; 鎖定: 不鏽鋼(1.4571/316Ti); 觸頭 接點: 鍍金的



連接



5: 不接線
芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色