


E18149

帶插座連接電纜

ADOAH040MSS0002X04



停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能 鍍金接點

電氣數據

工作電壓 [V] < 300 AC/DC

工作條件

環境溫度 [°C] -45...105

外殼防護等級 IP 68

機械技術數據

重量 [g] 158.757

尺寸 [mm] 31 x 14.5 x 31

材質 TPE

成型體材料 TPE

滾花螺母的材料 鋅, 環氧鍍層

注釋

包裝單位 1 件數

E18149



帶插座連接電纜


ADOAH040MSS0002X04

電氣連接


電纜: 2 m, TPE-S, 黑色; 4 x 0.75 mm² / AWG 18

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPE; 鎖定: 鋅, 環氧鍍層; 觸頭 接點: 鍍金的



連接



芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色