


E18166

帶插座連接電纜

AD0GB030VAS0020E03



停產產品 - 存檔登錄



應用		
特殊的性能		鍍金接點
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 300 AC/DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...105
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	5238.988
材質		PVC
成型體材料		PVC
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
注釋		
包裝單位		1 件數

E18166



帶插座連接電纜

ADOGB030VAS0020E03

電氣連接


電纜: 20 m, PVC, 灰色; 3 x 0.75 mm² / AWG 18

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 7/8", 直型; 編碼: A; 成型體: PVC; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的



連接



BK = 黑色
GN = 綠色
WH = 白色

芯線顏色:

黑色

綠色

白色