


E18317



連接電纜

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS



應用		
特殊的性能		無矽樹脂; 無滷素; 鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[M]	< 250 AC / < 300 DC
當前負載總數最大值	[A]	3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	204.116
材質		PVC
成型體材料		PVC
滾花螺母的材料		鋅, 環氧鍍層
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PVC; 鎖定: 鋅, 環氧鍍層; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



E18317



連接電纜

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS

電氣連接

電纜: 0.3 m, PVC, 無滷素, 黃色, \varnothing 4.7 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x \varnothing 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PVC; 鎖定: 鋅, 環氧鍍層; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm

