


E18327



適配器插座

RDOGH050MSS00.3E05



1 O形環

電氣數據

工作電壓	[M]	< 250 AC/DC
當前負載總數最大值	[A]	4

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據

重量	[g]	22.68
安裝螺紋		1/4\"-18NPT
材質		黃銅 鍍鎳的
成型體材料		黃銅，鍍鎳的

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 0.5 m, PVC; 5 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: 黃銅, 鍍鎳的




E18327



適配器插座

RDOGH050MSS00.3E05

連接



BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GN/YE =	綠色/黃色
WH =	白色