

E20404

帶插頭連接電纜


ASTGH040MSS0005B04



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC076

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
------	-----	------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

尺寸	[mm]	15 x 15 x 42
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E20404



帶插頭連接電纜


ASTGH040MSS0005B04

電氣連接

電纜： 5 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 高度靈活的; 4 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm)

電氣連接 - 插頭

連接器： 1 x M12, 直型; 編碼： A; 成型體： TPU; 鎖定： 黃銅, 鍍鎳的



連接

1	BN
3	BU
4	BK

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色

芯線顏色：

黑色
棕色
藍色