


E20405



帶插座連接電纜

ADOAH042MSS0005A04

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[M]	10...30 DC
------	-----	------------

輸出

電氣設計	PNP
------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

尺寸	[mm]	27 x 15 x 39
材質		TPU 透明的
成型體材料		TPU, 透明的
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E20405



帶插座連接電纜

ADOAH042MSS0005A04

電氣連接


電纜： 5 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器： 1 x M12, 角型; 編碼： A; 成型體： TPU, 透明的; 鎖定： 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩： 0.5 Nm



連接



芯線顏色：

BN =	棕色
BK =	黑色
BU =	藍色
WH =	白色