


E20412



漫反射式光纖感測器

FT-00-P-A-R4/0,22M



應用		
功能原理		漫反射感測器
應用		應用於工業環境
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OKF; OUF
OKF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	40
OUF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	40
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
機械技術數據		
重量	[g]	41.5
感應頭版本		角型
感應頭直徑	[mm]	4
感應頭長度	[mm]	10
總長度	[mm]	220
最小的彎曲半徑	[mm]	20
光纖排列		ⓘ
材質		適配器: PPE

E20412



漫反射式光纖感測器

FT-00-P-A-R4/0,22M

光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	PVC
附件	
供貨範圍	E20103
注釋	
包裝單位	1 件數