E20428

帶插座連接電纜

ADOGB030MSS0002E03



電氣數據		
工作電壓	[V]	< 300 AC/DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-30...80
環境溫度變化	[°C]	-5...80
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	131.7
尺寸	[mm]	26 x 26 x 49.9
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅
注釋		
包裝單位		1 件數

E20428

帶插座連接電纜

ADOGB030MSS0002E03

電氣連接

電纜: 2 m, PVC, 黑色, Ø 5.2 mm; 3 x 0.75 mm²

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 7/8", 直型; 成型體: TPU; 鎖定: 模壓鑄鋅

連接



	芯線顏色：
BN =	棕色
BU =	藍色
GN/YE =	綠色/黃色