


E20431



帶插座連接電纜

AD0GB030PLS0005E03

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[M]	10...30 DC
------	-----	------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...90
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據

尺寸	[mm]	26 x 26 x 60
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		TPU

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 5 m, PVC, 橘黃色, Ø 5.2 mm; 3 x 0.75 mm ² (22 x Ø 0.2 mm)
--

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 7/8", 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: TPU




E20431



帶插座連接電纜

ADOGB030PLS0005E03

連接



BK = 芯線顏色：
BN = 黑色
BU = 棕色
藍色