




應用		
功能原理	對照式感測器	
應用	可耐高溫；堅固的設計，適應用於嚴苛的工業環境；耐受各種強腐蝕性化學品	
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離	OCF; OKF; OOF; OUF	
OCF (High Power)		
光纖感測器檢測距離	[mm]	1200
OKF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	120
OOF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	400
OUF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	120
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...150
機械技術數據		
重量	[g]	95.5
感應頭版本		直型
感應頭直徑	[mm]	3
感應頭長度	[mm]	10

E20492



對照式光纖感測器

FE-00-M-V-E3

總長度	[mm]	600
最小的彎曲半徑	[mm]	20
光纖排列		●
光纖材質		玻璃
光纖頭材質		不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質		金屬矽
附件		
供貨範圍		E20103
注釋		
包裝單位		1 件數