


E20511



漫反射式光纖感測器

FT-00-MPV-M6



應用	
功能原理	漫反射感測器
應用	堅固的設計，適應用於嚴苛的工業環境；耐受各種強腐蝕性化學品
監控範圍	
帶光纖放大器類型的檢測距離	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
光纖感測器檢測距離 [mm]	300
OKF	
光纖感測器檢測距離 [mm]	20
OOF	
光纖感測器檢測距離 [mm]	220
OUF	
光纖感測器檢測距離 [mm]	20
工作條件	
環境溫度 [°C]	-20...80
機械技術數據	
重量 [g]	58.5
感應頭版本	直型
感應頭螺紋	M6
感應頭直徑 [mm]	7

E20511



漫反射式光纖感測器

FT-00-MPV-M6

感應頭長度	[mm]	45
總長度	[mm]	600
最小的彎曲半徑	[mm]	20
光纖排列		⊙
光纖材質		PMMA
光纖頭材質		不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質		金屬矽
附件		
供貨範圍		六角螺母: 2 x M6, 不鏽鋼
		齒鎖定墊圈: 2
		滾花螺母: 1 x M11
注釋		
包裝單位		1 件數