

E20520




對照式光纖感測器

FE-00-A-A-R3/0,22M +/-10MM

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E20129

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



應用

功能原理 對照式感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OKF; OUF

OKF

光纖感測器檢測距離 [mm] 120

OUF

光纖感測器檢測距離 [mm] 120

工作條件

環境溫度 [°C] -40...290

機械技術數據

感應頭版本 角型

感應頭直徑 [mm] 3

感應頭長度 [mm] 10

總長度 [mm] 220; (-10 %)

最小的彎曲半徑 [mm] 20

E20520



對照式光纖感測器

FE-00-A-A-R3/0,22M +/-10MM

材質	適配器：ABS
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	鋁
注釋	
包裝單位	1 件數