


# E20525



漫反射式光纖感測器

FT-00-M-V-M6/2,5m

停產產品 - 存檔登錄



## 應用

功能原理 漫反射感測器

## 監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OKF; OUF

## OKF

光纖感測器檢測距離 [mm] 28

## OUF

光纖感測器檢測距離 [mm] 28

## 工作條件

環境溫度 [°C] -20...150

## 機械技術數據

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 感應頭版本        | 直型              |
| 感應頭螺紋        | M6              |
| 感應頭長度 [mm]   | 45              |
| 總長度 [mm]     | 2500            |
| 最小的彎曲半徑 [mm] | 20              |
| 光纖材質         | 玻璃              |
| 光纖頭材質        | 不鏽鋼(1.4305/303) |
| 光纖套材質        | 金屬矽             |

# E20525



漫反射式光纖感測器  
FT-00-M-V-M6/2,5m

| 注釋   |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |