


E20531



漫反射式光纖感測器

FT-00-M-V-R4/2,5m

停產產品 - 存檔登錄



應用	
功能原理	漫反射感測器
監控範圍	
帶光纖放大器類型的檢測距離	OKF; OUF
OKF	
光纖感測器檢測距離 [mm]	28
OUF	
光纖感測器檢測距離 [mm]	28
工作條件	
環境溫度 [°C]	-20...150
機械技術數據	
感應頭版本	角型
感應頭直徑 [mm]	4
感應頭長度 [mm]	10
總長度 [mm]	2500
最小的彎曲半徑 [mm]	20
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質	金屬矽

E20531



漫反射式光纖感測器
FT-00-M-V-R4/2,5m

注釋	
包裝單位	1 件數