

E20536




對照式光纖感測器

FE-00-M-V-E3/1,5m

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E20492

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

功能原理 對照式感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OKF; OUF

OKF

光纖感測器檢測距離 [mm] 108

OUF

光纖感測器檢測距離 [mm] 108

工作條件

環境溫度 [°C] -20...150

機械技術數據

感應頭版本 直型

感應頭直徑 [mm] 3

感應頭長度 [mm] 10

總長度 [mm] 1500

最小的彎曲半徑 [mm] 20

E20536



對照式光纖感測器

FE-00-M-V-E3/1,5m

光纖材質	玻璃
光纖頭材質	不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質	金屬矽
注釋	
包裝單位	1 件數