


E20542



對照式光纖感測器

FE-00-M-V-R3/2,5m

停產產品 - 存檔登錄



應用

功能原理 對照式感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OKF; OUF

OKF

光纖感測器檢測距離 [mm] 85

OUF

光纖感測器檢測距離 [mm] 85

工作條件

環境溫度 [°C] -20...150

機械技術數據

感應頭版本 角型

感應頭直徑 [mm] 3

感應頭長度 [mm] 10

總長度 [mm] 2500

最小的彎曲半徑 [mm] 20

光纖材質 玻璃

光纖頭材質 不鏽鋼(1.4305/303)

光纖套材質 金屬矽

E20542



對照式光纖感測器
FE-00-M-V-R3/2,5m

注釋	
包裝單位	1 件數