

E20550




對照式光纖感測器

FE-00-P-A-R3/0,3M

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E20062

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離	OKF; OUF
---------------	----------

OKF

光纖感測器檢測距離	[mm]	120
-----------	------	-----

OUF

光纖感測器檢測距離	[mm]	120
-----------	------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...80
------	------	----------

機械技術數據

感應頭版本		角型
感應頭直徑	[mm]	3
感應頭長度	[mm]	10
總長度	[mm]	300
最小的彎曲半徑	[mm]	10

E20550



對照式光纖感測器

FE-00-P-A-R3/0,3M

材質	適配器：PPE
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	PVC
注釋	
包裝單位	1 件數