


E20565



漫反射式光纖感測器

FT-00-MPV-M6



應用		
功能原理		漫反射感測器
應用		堅固的設計，適應於嚴苛的工業環境；耐受各種強腐蝕性化學品
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OKF; OUF; OOF
OKF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	20
OUF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	220
OOF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	20
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
機械技術數據		
重量	[g]	58.5
感應頭版本		直型
感應頭螺紋		M6
總長度	[mm]	600
最小的彎曲半徑	[mm]	20
光纖排列		⊙
光纖材質		PMMA
光纖頭材質		不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質		金屬砂

E20565



漫反射式光纖感測器

FT-00-MPV-M6

附件	
供貨範圍	六角螺母: 2 x M6, 不鏽鋼
	齒鎖定墊圈: 2
	滾花螺母: 1 x M11
注釋	
包裝單位	1 件數