


E20566



漫反射式光纖感測器

FT-00-P-A-R4/0,14M

停產產品 - 存檔登錄



應用	
功能原理	漫反射感測器
監控範圍	
帶光纖放大器類型的檢測距離	OKF; OUF
OKF	
光纖感測器檢測距離	[mm] 40
OUF	
光纖感測器檢測距離	[mm] 40
工作條件	
環境溫度	[°C] -20...150
機械技術數據	
感應頭版本	角型
感應頭直徑	[mm] 4
感應頭長度	[mm] 10
總長度	[mm] 100; (+10 mm)
最小的彎曲半徑	[mm] 20
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質	金屬矽

E20566



漫反射式光纖感測器

FT-00-P-A-R4/0,14M

注釋

包裝單位

1 件數