

E20573




漫反射式光纖感測器

FT-30-A-A-M8/8m

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E20152

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

功能原理 漫反射感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OIF

OIF

光纖感測器檢測距離 [mm] 15

工作條件

環境溫度 [°C] -40...290

機械技術數據

感應頭版本 直型

感應頭螺紋 M8

總長度 [mm] 8000

最小的彎曲半徑 [mm] 30

材質 適配器：PA

光纖材質 玻璃

光纖頭材質 鋁

E20573



漫反射式光纖感測器

FT-30-A-A-M8/8m

光纖套材質	鋁
注釋	
包裝單位	1 件數