


E20602



對照式光纖感測器

FE-11-E-A-M3/F1x1/1m

停產產品 - 存檔登錄



應用

功能原理 對照式感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OBF

OBF

光纖感測器檢測距離 [mm] 200

工作條件

環境溫度 [°C] -40...70

機械技術數據

感應頭版本 直型

感應頭螺紋 M3

感應頭長度 [mm] 20

總長度 [mm] 1000

最小的彎曲半徑 [mm] 30

光纖材質 PMMA

光纖頭材質 鋁

光纖套材質 PE

附件

附件(可選) 應用於光纖感測器的切削刀具: E20600

E20602



對照式光纖感測器
FE-11-E-A-M3/F1x1/1m

注釋	
包裝單位	1 件數