


E20609



對照式光纖感應器

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M



應用

功能原理

對照式感應器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OB50; OBF; OO50

OB50

光纖感應器檢測距離

[mm]

60

OBF

光纖感應器檢測距離

[mm]

130

OO50

光纖感應器檢測距離

[mm]

160

工作條件

環境溫度

[°C]

-40...70

E20609



對照式光纖感應器

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M

機械技術數據	
重量	[g] 34
感應頭版本	直型
感應頭螺紋	M3
總長度	[mm] 2000
最小的彎曲半徑	[mm] 10
光纖排列	●
芯子直徑	[mm] 0.5
光纖材質	PMMA
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	PE
附件	
附件(附送)	六角螺母: 4 x M3
	齒鎖定墊圈: 4
	適配器: OBF
	適配器: OOF
附件(可選)	應用於光纖感應器的切削刀具, E20600
注釋	
包裝單位	1 件數