


# E20639



漫反射式光纖感應器

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M



應用	
功能原理	漫反射感應器
監控範圍	
帶光纖放大器類型的檢測距離	OB50; OBF; OO50
OB50	
光纖感應器檢測距離 [mm]	20
OBF	
光纖感應器檢測距離 [mm]	25
OO50	
光纖感應器檢測距離 [mm]	60
工作條件	
環境溫度 [°C]	-40...70

# E20639



漫反射式光纖感應器

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M

機械技術數據	
重量	[g] 33
感應頭版本	直型
感應頭螺紋	M4
總長度	[mm] 2000
最小的彎曲半徑	[mm] 10
光纖排列	⊙
芯子直徑	[mm] 2 x 0.5
光纖材質	PMMA
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	PE
附件	
附件( 附送 )	六角螺母: 2 x M4 齒鎖定墊圈: 2
附件(可選)	滾花螺母: 1 x M11 應用於光纖感應器的切削刀具, E20600
注釋	
包裝單位	1 件數