


E20685



適配器插頭

ADAPTER PLUG US-100

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------	-----	---------------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

重量	[g]	0.013
安裝螺紋		M16
材質		黃銅 鍍鎳的
成型體材料		黃銅 鍍鎳的

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

電氣連接

電纜: 0.065 m, PVC; 4 x 0.34 mm ²
--

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: 黃銅, 鍍鎳的



E20685



適配器插頭
ADAPTER PLUG US-100

連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色