




漫反射式光纖感測器

FT-00-MPV-M6/3M



應用		
功能原理	漫反射感測器	
應用	堅固的設計，適應用於嚴苛的工業環境；耐受各種強腐蝕性化學品	
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離	OCF; OKF; OUF	
OCF (High Power)		
光纖感測器檢測距離	[mm]	250
OKF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	13
OUF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	13
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
機械技術數據		
重量	[g]	158
感應頭版本	直型	
感應頭螺紋	M6	
總長度	[mm]	3000
最小的彎曲半徑	[mm]	20
光纖排列		
光纖材質	PMMA	
光纖頭材質	不鏽鋼(1.4305/303)	
光纖套材質	金屬矽	

E20692



漫反射式光纖感測器
FT-00-MPV-M6/3M

附件	
供貨範圍	六角螺母: 2 x M6, 不鏽鋼
	齒鎖定墊圈: 2
	滾花螺母: 1 x M11
注釋	
包裝單位	1 件數