




停產產品 - 存檔登錄



應用		
功能原理		漫反射感測器
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OKF; OUF
OKF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	6
OUF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	6
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...150
機械技術數據		
感應頭版本		直型
感應頭直徑	[mm]	1
感應頭長度	[mm]	5
總長度	[mm]	2500
最小的彎曲半徑	[mm]	20
光纖材質		玻璃
光纖頭材質		不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質		金屬矽

E20698



漫反射式光纖感測器
FT-00-M-V-E1/2,5M

注釋	
包裝單位	1 件數