




應用		
功能原理		對照式感測器
應用		應用於工業環境
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
光纖感測器檢測距離	[mm]	200
OBF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	450
OCF (High Power)		
光纖感測器檢測距離	[mm]	2770
OO50		
光纖感測器檢測距離	[mm]	800
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...70
機械技術數據		
重量	[g]	51
感應頭版本		直型
感應頭螺紋		M4
感應頭長度	[mm]	15

E20703



對照式光纖感測器

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M

總長度	[mm]	2000
最小的彎曲半徑	[mm]	30
光纖排列		●
芯子直徑	[mm]	1
光纖材質		PMMA
光纖頭材質		不鏽鋼(1.4301/304)
光纖套材質		PE
附件		
供貨範圍		六角螺母: 4 x M4, 不鏽鋼 齒鎖定墊圈: 4
附件(可選)		應用於光纖感測器的切削刀具:, E20600
注釋		
包裝單位		1 件數