

# E20751




對照式光纖感測器

FE-11-EPA-M3/F1x0,5/2M

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E20750

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



1 可彎曲的

## 應用

功能原理 對照式感測器

## 監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OB50; OBF; OO50

### OB50

光纖感測器檢測距離 [mm] 60

### OBF

光纖感測器檢測距離 [mm] 130

### OO50

光纖感測器檢測距離 [mm] 160

## 工作條件

環境溫度 [°C] -40...70

## 機械技術數據

重量 [g] 0.038

感應頭版本 可彎曲的

總長度 [mm] 2000

最小的彎曲半徑 [mm] 15

光纖排列 ●

芯子直徑 [mm] 0.5

材質 螺紋套筒: 黃銅 白青銅-鍍層

光纖材質 PMMA

光纖頭材質 不鏽鋼(1.4301/304)

光纖套材質 PE

# E20751



對照式光纖感測器

FE-11-EPA-M3/F1x0,5/2M

附件	
供貨範圍	六角螺母: 4 x M3
	齒鎖定墊圈: 4
	適配器: OBF
	適配器: OOF
附件(可選)	應用於光纖感測器的切削刀具:, E20600
注釋	
包裝單位	1 件數