E20758

漫反射式光纖感測器

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

停產產品 - 存檔登録



1 感應面

應用		
設計		橫截面轉換
功能原理		漫反射感測器
應用		彎曲半徑小
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OB50; OBF; OO50
OB50		
光纖感測器檢測距離	[mm]	60
OBF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	75
OO50		
光纖感測器檢測距離	[mm]	200
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...70
機械技術數據		
重量	[g]	50.2
感應頭高度	[mm]	5
感應頭寬度	[mm]	20
感應頭長度	[mm]	20
探頭尺寸	[mm]	5 x 20 x 20
總長度	[mm]	2000
最小的彎曲半徑	[mm]	9
光纖排列		▮
芯子直徑	[mm]	2 x 16 x 0.25
光纖材質		PMMA
光纖頭材質		鋁
光纖套材質		PE
附件		
附件(可選)		應用於光纖感測器的切削刀具:, E20600

E20758

漫反射式光纖感測器

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

注釋	
包裝單位	1 件數