E20765

漫反射式光纖感測器的感應頭

FT-11-EPA-M8x40/F2x1



應用		
功能原理		漫反射感測器
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OB50; OBF; OO50
OB50		
光纖感測器檢測距離	[mm]	55
OBF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	110
OO50		
光纖感測器檢測距離	[mm]	235
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...70
機械技術數據		
重量	[g]	16.2
感應頭版本		直型
感應頭螺紋		M8
總長度	[mm]	可接線
光纖排列		⊛
芯子直徑	[mm]	2 x 1.5
材質		外殼: 黃銅 白青銅-鍍層

E20765

漫反射式光纖感測器的感應頭

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

光纖材質	PMMA
光纖頭材質	鋁
附件	
供貨範圍	六角螺母: 2 x M8
	墊圈: 2
注釋	
包裝單位	1 件數