

# E20766




漫反射式光纖感測器的感應頭

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E20765

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



## 應用

功能原理 漫反射感測器

## 監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OB50; OBF; OO50

### OB50

光纖感測器檢測距離 [mm] 15

### OBF

光纖感測器檢測距離 [mm] 25

### OO50

光纖感測器檢測距離 [mm] 45

## 工作條件

環境溫度 [°C] -40...70

## 機械技術數據

重量 [g] 0.007

感應頭版本 直型

感應頭螺紋 M5

# E20766



漫反射式光纖感測器的感應頭

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

總長度	[mm]	可接線
光纖排列		☉
材質		外殼: 黃銅 白青銅-鍍層
光纖材質		PMMA
光纖頭材質		鋁
<b>附件</b>		
供貨範圍		六角螺母: 2 x M5 齒鎖定墊圈: 2
<b>注釋</b>		
包裝單位		1 件數