E20774

卷軸上的丙烯酸光纖

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...70
機械技術數據		
重量	[g]	452.5
總長度	[mm]	50000;（可接線）
最小的彎曲半徑	[mm]	30
光纖排列		◉
光纖直徑	[mm]	1
外徑	[mm]	2.2
光纖材質		PMMA
光纖套材質		PE

E20774

卷軸上的丙烯酸光纖

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

注釋	
包裝單位	1 件數