

E20776



卷軸上的丙烯酸光纖
ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

該產品即將/已停產

替代產品：E20774
請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...70
機械技術數據		
重量	[g]	317
總長度	[mm]	50000; (可接線)
最小的彎曲半徑	[mm]	10
光纖排列		●
光纖直徑	[mm]	0.5

E20776



卷軸上的丙烯酸光纖

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

外徑	[mm]	1
光纖材質		PMMA
光纖套材質		PE
附件		
供貨範圍		適配器：10 x OBF
注釋		
包裝單位		1 件數