


# E20825



對照式光纖感測器

FE-50-V-V-M5/16/R



應用	
功能原理	對照式感測器
監控範圍	
帶光纖放大器類型的檢測距離	OBF; ODF; OMF
OBF	
光纖感測器檢測距離 [mm]	1000
ODF	
光纖感測器檢測距離 [mm]	4
OMF	
光纖感測器檢測距離 [mm]	800
工作條件	
環境溫度 [°C]	-58...315
機械技術數據	
重量 [g]	204
感應頭版本	角型
總長度 [mm]	900
最小的彎曲半徑 [mm]	19
光纖排列	●
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	不鏽鋼(1.4305/303)

# E20825



對照式光纖感測器

FE-50-V-V-M5/16/R

光纖套材質	不鏽鋼(1.4305/303)
<b>附件</b>	
供貨範圍	六角螺母: 4 x M8
	夾環: 2
	O形圈: 2
<b>注釋</b>	
包裝單位	1 件數