

E20828



對照式光纖感測器

FE-50-V-V-R5



應用

功能原理

對照式感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OBF; ODF; OMF

OBF

光纖感測器檢測距離

[mm]

1000

ODF

光纖感測器檢測距離

[mm]

4

OMF

光纖感測器檢測距離

[mm]

800

工作條件

環境溫度

[°C]

-58...315

機械技術數據

重量

[g]

174

感應頭版本

角型

感應頭直徑

[mm]

5

總長度

[mm]

900

最小的彎曲半徑

[mm]

19

光纖排列

●

光纖材質

玻璃

E20828



對照式光纖感測器

FE-50-V-V-R5

光纖頭材質	不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質	不鏽鋼(1.4305/303)
注釋	
包裝單位	1 件數