


E20829



漫反射式光纖感測器

FT-50-V-V-R5



應用	
功能原理	漫反射感測器
監控範圍	
帶光纖放大器類型的檢測距離	OBF; ODF; OMF
OBF	
光纖感測器檢測距離 [mm]	150
ODF	
光纖感測器檢測距離 [mm]	1
OMF	
光纖感測器檢測距離 [mm]	175
工作條件	
環境溫度 [°C]	-58...315
機械技術數據	
重量 [g]	112
感應頭版本	角型
感應頭直徑 [mm]	5
總長度 [mm]	900
最小的彎曲半徑 [mm]	19
光纖排列	⓪
光纖材質	玻璃

E20829



漫反射式光纖感測器

FT-50-V-V-R5

光纖頭材質	不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質	不鏽鋼(1.4305/303)
注釋	
包裝單位	1 件數