


E20991



應用於雷射鏡面反射感測器的反射鏡

REFLECTOR LASER TS-11X11



1 M3 8 mm 深

應用

設計

角型，應用於雷射鏡片反射式感測器，M3

工作條件

環境溫度

[°C]

-10...60

機械技術數據

重量

[g]

2.6

尺寸

[mm]

11 x 11 x 6

反射器表面

[mm]

9 x 9

材質

螺栓：不鏽鋼(1.4401/316); 彈簧座圈：不鏽鋼(1.4401/316);
螺母：不鏽鋼(1.4401/316); 前面面板：PMMA; 底座：ABS

注釋

包裝單位

1 件數