




應用於雷射鏡面反射感測器的反射鏡

REFLECTOR LASER TS-15



1 M3 8 mm 深

應用

設計

圓形，應用於雷射鏡片反射式感測器，M3

工作條件

環境溫度

[°C]

-10...60

機械技術數據

重量

[g]

2.8

尺寸

[mm]

Ø 15 / L = 6

反射器表面

[mm]

Ø 13

材質

螺栓：不鏽鋼(1.4401/316); 墊圈：不鏽鋼(1.4401/316); 螺
母：不鏽鋼(1.4401/316); 前面面板：PMMA; 底座：ABS

注釋

包裝單位

1 件數