


E20993



應用於雷射鏡面反射感測器的反射鏡

REFLECTOR LASER TS-19



1 M3 8 mm 深

應用

設計

圓形, 應用於雷射鏡片反射式感測器, M3

工作條件

環境溫度

[°C]

-10...60

機械技術數據

重量

[g]

3

尺寸

[mm]

Ø 19 / L = 5

反射器表面

[mm]

Ø 17

材質

螺栓: 不鏽鋼(1.4401/316); 墊圈: 不鏽鋼(1.4401/316); 螺母: 不鏽鋼(1.4401/316); 前面面板: PMMA; 底座: ABS

注釋

包裝單位

1 件數