


E20071



漫反射式光纖感應器

FT-00-A-A-M6/1M



應用	
功能原理	漫反射感應器
監控範圍	
帶光纖放大器類型的檢測距離	OKF; OUF; OOF
OKF	
光纖感應器檢測距離 [mm]	40
OOF	
光纖感應器檢測距離 [mm]	200
OUF	
光纖感應器檢測距離 [mm]	40
工作條件	
環境溫度 [°C]	-40...290

E20071



漫反射式光纖感應器

FT-00-A-A-M6/1M

機械技術數據	
重量	[g] 59.5
感應頭版本	直型
感應頭螺紋	M6
感應頭長度	[mm] 35
總長度	[mm] 1000
最小的彎曲半徑	[mm] 20; (應用於固定安裝)
光纖排列	①
材質	適配器: ABS
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	鋁
附件	
附件(附送)	六角螺母: 2 x M6, 不鏽鋼
	齒鎖定墊圈: 2
	滾花螺母: 1 x M11
注釋	
包裝單位	1 件數