


停產產品 - 存檔登錄



應用

功能原理

漫反射感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OKF; OUF

OKF

光纖感測器檢測距離

[mm]

40

OUF

光纖感測器檢測距離

[mm]

40

工作條件

環境溫度

[°C]

-40...290

機械技術數據

感應頭版本

角型

感應頭直徑

[mm]

4

感應頭長度

[mm]

10

總長度

[mm]

1000

最小的彎曲半徑

[mm]

20

材質

適配器: ABS

光纖材質

玻璃

光纖頭材質

鋁

E20084



漫反射式光纖感測器

FT-00-A-A-R4/1M

光纖套材質	鋁
注釋	
包裝單位	1 件數