


E20086



漫反射式光纖感測器

FT-00-A-A-M6/1,5M



應用	
功能原理	漫反射感測器
應用	可耐高溫；堅固的設計，適應用於嚴苛的工業環境
監控範圍	
帶光纖放大器類型的檢測距離	OCF; OKF; OUF
OCF (High Power)	
光纖感測器檢測距離	[mm] 270
OKF	
光纖感測器檢測距離	[mm] 36
OUF	
光纖感測器檢測距離	[mm] 36
工作條件	
環境溫度	[°C] -40...290
機械技術數據	
重量	[g] 72.5
感應頭版本	直型
感應頭螺紋	M6
感應頭長度	[mm] 35
總長度	[mm] 1500
最小的彎曲半徑	[mm] 20; (應用於固定安裝)

E20086



漫反射式光纖感測器

FT-00-A-A-M6/1,5M

光纖排列	①
材質	適配器: ABS
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	鋁
附件	
供貨範圍	六角螺母: 2 x M6, 不鏽鋼
	齒鎖定墊圈: 2
	滾花螺母: 1 x M11
注釋	
包裝單位	1 件數