




停產產品 - 存檔登錄



應用	
功能原理	對照式感測器
監控範圍	
帶光纖放大器類型的檢測距離	OKF; OUF
OKF	
光纖感測器檢測距離	[mm] 50
OUF	
光纖感測器檢測距離	[mm] 50
工作條件	
環境溫度	[°C] -20...80
機械技術數據	
感應頭版本	直型
感應頭直徑	[mm] 1
感應頭長度	[mm] 5
總長度	[mm] 100
最小的彎曲半徑	[mm] 10
材質	適配器: PPE
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	不鏽鋼(1.4305/303)

E20089



對照式光纖感測器
FE-00-P-V-E1/0,1m

光纖套材質	PVC
注釋	
包裝單位	1 件數