




| 應用               |                        |           |
|------------------|------------------------|-----------|
| 功能原理             | 漫反射感測器                 |           |
| 應用               | 可耐高溫；堅固的設計，適應用於嚴苛的工業環境 |           |
| 監控範圍             |                        |           |
| 帶光纖放大器類型的檢測距離    | OCF; OKF; OOF; OUF     |           |
| OCF (High Power) |                        |           |
| 光纖感測器檢測距離        | [mm]                   | 300       |
| OKF              |                        |           |
| 光纖感測器檢測距離        | [mm]                   | 32        |
| OOF              |                        |           |
| 光纖感測器檢測距離        | [mm]                   | 160       |
| OUF              |                        |           |
| 光纖感測器檢測距離        | [mm]                   | 32        |
| 工作條件             |                        |           |
| 環境溫度             | [°C]                   | -40...290 |
| 機械技術數據           |                        |           |
| 重量               | [g]                    | 87.5      |
| 感應頭版本            |                        | 直型        |
| 感應頭螺紋            |                        | M6        |
| 感應頭長度            | [mm]                   | 35        |

# E20124



## 漫反射式光纖感測器

FT-00-A-A-M6/2M

|         |      |                   |
|---------|------|-------------------|
| 總長度     | [mm] | 2000              |
| 最小的彎曲半徑 | [mm] | 20; (應用於固定安裝)     |
| 光纖排列    |      | ①                 |
| 材質      |      | 適配器: ABS          |
| 光纖材質    |      | 玻璃                |
| 光纖頭材質   |      | 鋁                 |
| 光纖套材質   |      | 鋁                 |
| 附件      |      |                   |
| 供貨範圍    |      | 六角螺母: 2 x M6, 不鏽鋼 |
|         |      | 齒鎖定墊圈: 2          |
|         |      | 滾花螺母: 1 x M11     |
| 注釋      |      |                   |
| 包裝單位    |      | 1 件數              |